

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Technický opis**

ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SCLCL
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320620 S01
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvráťavacia hlava