

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Technický opis

Rozhranie/Miesto odpojenia	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SCLCL
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320620 S01
Uhol nábehu	95 Stupeň

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvráťavacia hlava