

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Technický opis

ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PCLNL
Podložka	320610 P01
Klinok	320612 P01
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Skrutka klinku	320611 P01
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Pružinový kolík	320618 P01
Celková dĺžka L	40 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01