

SWISS TOOLS

Vyvrŕavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vyvrŕavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania D _{min}	40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrŕavacia hlava	SCLCL
Celková dĺžka L	35 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320620 S01
Veľkosť doštičiek	12 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvráťavacia hlava