

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Klinok	320612 P01
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Pružinový kolík	320618 P01
Veľkosť doštičiek	12 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PCLNR
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Celková dĺžka L	40 mm

Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Skrutka klinku	320611 P01
Podložka	320610 P01
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

Príslušenstvo

Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01