

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Odsadenie stredu L_3	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320620 S01
Celková dĺžka L	35 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	25 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna

ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SCLCR
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava