

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół s pojazdnou základňou, výška 950 mm s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 923644 1500   |
| GTIN             | 4062406264925 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg |
|---------------------------------------|--------|

|   |  |
|---|--|
| Dĺžka pracovnej dosky   | 1500 mm  |
| Zásuvky Úžitková šírka v G  | 20   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka  | 500 mm   |
| Zásuvky Úžitková šírka  | 500 mm   |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška  | 625 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G  | 20   |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka  | 700 mm   |
| Výška   | 950 mm   |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie   | jednoručný   |
| Podkladová konštrukcia Šírka  | 1300 mm  |
| Hrúbka pracovnej dosky  | 50 mm  |
| Hmotnosť  | 173 kg   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G   | 20×20  |
| Hĺbka pracovnej dosky   | 750 mm   |
| Typ zástrčky Vstup  | F  |
| Menovité napätie  | 250 V  |
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 75 kg  |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo) | 400 kg   |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Uhol otvárania dvier  | 180 Stupeň   |
| Cylindrický zámok   | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu  | 20×20G   |
| Druh produktu   | prenosný pracovný stôl   |

