

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/10**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradný diel:

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

Technický opis

Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SDQCL
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Celková dĺžka L	35 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm

Uhol nábehu	107,5 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava