

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom/zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 800/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Šírka	600 mm
Výška dvier	525 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková výška pre zásuvky	150 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Hmotnosť	50 kg
Počet dvier	1
Úžitková výška dvier	525 mm
Počet zásuviek	2
Doraz dvier	lavé
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Úžitková šírka	550 mm
Výška	800 mm
Hĺbka	650 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami Výška / výška dvierok 800/525	927727 800/525
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiek20-dielne Typ 10	951025 10