

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom/zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 900/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75

Výška dverí mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Úžitková výška pre zásuvky	150 mm
Úžitková výška dvier	625 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška dvier	625 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hĺbka	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Šírka	600 mm
Počet zásuviek	2
Počet dvier	1
Hmotnosť	52 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Doraz dvier	lavé
Výška	900 mm
Úžitková šírka	550 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami Výška / výška dvierok 900/625	927727 900/625
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiek20-dielne Typ 10	951025 10