

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 12×20G, Výška / výška dvierok: 600/425mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927420 600/425
GTIN	4062406264949
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa 16G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Dvere s pravým dorazom.

**Osadenie:**

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

Úžitková šírka	350 mm
Výška dvier	425 mm

Výška	600 mm
Hmotnosť	20 kg
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Šírka v G	12
Úžitková výška dvier	425 mm
Počet dvier	1
Hĺbka v G	20
Šírka	400 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška pre zásuvky	75 mm
Doraz dvier	pravé
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21