

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 12×20G, Výška / výška dvierok: 600/425mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927422 600/425
GTIN	4062406264963
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa 16G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

**Osadenie:**

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

Hĺbka v G	20
Počet dvier	1

Výška dvier	425 mm
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Úžitková výška dvier	425 mm
Šírka v G	12
Doraz dvier	lavé
Výška	600 mm
Úžitková výška pre zásuvky	75 mm
Hmotnosť	20 kg
Hĺbka	650 mm
Úžitková šírka	350 mm
Šírka	400 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12