

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 12×20G, Výška / výška dvierok: 700/525mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skriňa 16G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Dvere s ľavým závesom.

Osadenie:

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Výška dvier	525 mm

Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Výška	700 mm
Šírka	400 mm
Úžitková šírka	350 mm
Úžitková výška pre zásuvky	75 mm
Úžitková výška dvier	525 mm
Hĺbka	650 mm
Šírka v G	12
Počet dvier	1
Hmotnosť	20 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12