

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom/zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 900/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Úžitková výška dvier	525 mm
Výška	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Doraz dvier	lavé
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Hmotnosť	61 kg
Výška dvier	525 mm
Šírka	600 mm
Počet dvier	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet zásuviek	3
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Úžitková šírka	550 mm
Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková výška pre zásuvky	250 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami Výška / výška dvierok 900/525	927727 900/525
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiek 20-dielne Typ 10	951025 10