

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom, Výška / počet zásuviek: 800**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927617 800
GTIN	4062406265052
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

Osadenie:

Výška dverí mm: 700

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Hĺbka	650 mm
Výška dverí	700 mm

Úžitková výška	700 mm
Hmotnosť	31 kg
Úžitková výška dvier	700 mm
Úžitková šírka	550 mm
Počet zásuviek	0
Počet dvier	1
Výška	800 mm
Šírka	600 mm
Doraz dvier	lavé
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------