

Garant GRIDLINE

**Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom, Výška / počet zásuviek: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927617 600    |
| GTIN             | 4062406265038 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

**Osadenie:**

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Úžitková výška dvier | 525 mm |
| Úžitková šírka       | 550 mm |

|  |   |
|--|---|
| Hĺbka                                  | 650 mm  |
| Počet dvier                            | 1   |
| Počet zásuviek                         | 0   |
| Šírka                                  | 600 mm  |
| Výška dvier                            | 525 mm  |
| Úžitková výška                         | 525 mm  |
| Výška                                  | 600 mm  |
| Hmotnosť                               | 26 kg   |
| Doraz dvier                            | lavé  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 %   |
| Uhol otvárania dvier                   | 180 Stupeň  |
| Cylindrický zámok                      | modulárna zásuvka   |
| Voľba farieb                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                          | Korpus pracovného stolu   |

## Príslušenstvo

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|-------------------------------------|-------------|