

Garant**Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631809 TX25
GTIN	4062406265380
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorý štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmer profilu A	4,4 mm
Dĺžka	36 mm
Profil Torx®	TX25
Ø na strane vstupu	12,5 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča