

Garant**6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou,
Šesťhran: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643439 5
GTIN	4062406265540
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Na skrutkovanie pod uhlom do 25°.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Šesťhran	5 mm
Dĺžka	140 mm
Ø na strane vstupu	23,5 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
s guľôčkovou hlavou	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

