

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/13**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradný diel:

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SDUCL
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Celková dĺžka L	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..

Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava