

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradný diel:**

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	50 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SDUCR
Veľkosť doštičiek	11 mm

Celková dĺžka L	40 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava