

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, pravé, System / typ: ST/13**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtávacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradný diel:

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
ISO-kód vymeniteľná vyvrtávací hlava	SDUCR
Celková dĺžka L	35 mm
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	40 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava