

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradný diel:**

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SVQBR
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..

Rozhranie/Miesto odpojenia	25 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
Uhol nábehu	107,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava