

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradný diel:**

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	40 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SDUCL
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna

Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava