

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/17



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320626 S05/07
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SVQBL
Celková dĺžka L	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Uhol nábehu	107,5 Stupeň

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕtavacia hlava