

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradný diel:**

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

**Technický opis**

Rozhranie/Miesto odpojenia	25 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SDUCL
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	35 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..

Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava