

**HOLEX****TK vysokovýkonný vrták Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 15,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	122408 15,8
GTIN	4045197428318
Trieda položky	12E

**Popis****Prevedenie:**

**Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu** – vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje **vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany** s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú **krátke triesky**.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	15,8 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	65 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ot,
Tolerancia stopky	h6
Tolerancia menovitého Ø	m7
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Norma	DIN 6537 K
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	41,3 mm
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Prevedenie	4xD
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	S
GG	podmienene vhodný	70	K
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
vzduch	vhodný		