

Garant GRIDLINE

**Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvierok: 600/425mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 927727 600/425 |
| GTIN             | 4062406266134  |
| Trieda položky   | 9GG            |

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa 24G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej ocelevej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Dvere s ľavým závesom.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

|          |        |
|----------|--------|
| Hĺbka    | 650 mm |
| Hmotnosť | 26 kg  |
| Šírka    | 600 mm |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Úžitková výška dvier        | 425 mm  |
| Úžitková výška pre zásuvky  | 75 mm   |
| Výška                       | 600 mm  |
| Úžitková šírka              | 550 mm  |
| Prevedenie                  | na individuálne osadenie  |
| Hrúbka materiálu            | 1 mm  |
| Uhol otvárania dvier        | 180 Stupeň  |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm   |
| Cylindrický zámok           | modulárna zásuvka   |
| Voľba farieb                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu      | 20×20G  |
| Druh produktu               | Korpus pracovného stolu   |

## Príslušenstvo

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|-------------------------------------|-------------|