

**Čistiaca loptička, Ø guľôčky/ typ: 60V****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	358971 60V
GTIN	4020772017590
Trieda položky	38L

**Popis****Prevedenie:**

Vhodné pre klieštinové skľučovadlá alebo Weldonové upínače (priemer upnutia 16 mm). Montáž na vreteno CNC stroja. Na automatické čistenie. Zvislé prevedenie.

**Výhoda:**

- **Dôkladné čistenie vnútra stroja.**
- **Zredukovanie času potrebného na čistenie.**
- **Pracovný priestor 360°.**

**Funkcia:**

Rotáciou guľôčky a pohybom vretena sa dosiahne optimálne čistenie vnútra CNC stroja. Ako čistiace médium slúži chladiaci a mazací prostriedok privádzaný cez vreteno.

**Technický opis**

Otáčky	100 min <sup>-1</sup>
Prevedenie	vertikálny
Dĺžka L	110 mm
Ø stopky	16 mm
Počet výstupov	14 hod,
Tlak	5 - 120 bar

Druh produktu

Čistiaca loptička