

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvierok: 900/625mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927727 900/625
GTIN	4062406266189
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skriňa 24G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej ocelevej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

Osadenie:

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Výška	900 mm
Hmotnosť	36 kg

Úžitková výška pre zásuvky	150 mm
Šírka	600 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška dvier	625 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------