

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ C, AlTiX, M: M22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135960 M22
GTIN	4062406266547
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Zodpovedá ISO 2X/6HX.

Technický opis

Druh závitu	M
Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závitu	55 mm
Veľkosť závitu	M22
Ø stopky D _s	18 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Ø závitu	22 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Norma	DIN 376

Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		