

**Garant****Závitové očka ľavý závit, M-LH: M42****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140620 M42
GTIN	4062406266196
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.

**1 3/4 kurzu brány.****Technický opis**

Výška	36 mm
Vonkajší Ø	90 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	4,5 mm
Veľkosť závit	M42
Druh závit	M-LH
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568

Smer rezania	ľavé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		