

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Montážny závit M	M16
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	62 mm
Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L _{celk}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1,2 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	19,55 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Uhol rampy α_{\max}	1,76 Stupeň
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Séria	Power Q
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7