

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, pravé, System / typ: ST/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Klinok	320612 P05
Skrutka klinku	320611 P05
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
Pružinový kolík	320618 P05
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PDUNR
Veľkosť doštičiek	15 mm

Celková dĺžka L	35 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Podložka	320610 P05
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

## Príslušenstvo

Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05