

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Technický opis

Celková dĺžka L	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Veľkosť doštičiek	15 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Pružinový kolík	320618 P05
Podložka	320610 P05
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PDUNL
Klinok	320612 P05
Skrutka klinku	320611 P05

Odsadenie stredu L ₃	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05