

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: DM/42****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 264838 DM/42 |
| GTIN | 4251414902671 |
| Trieda položky | 29D |

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrŕtacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

| | |
|---|-----------|
| Podložka | 259033 3 |
| Uhol nábehu | 93 Stupeň |
| Minimálny priemer predvŕtania D_{min} | 48 mm |
| Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm |
| Odsadenie stredu L_3 | 27 mm |
| Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 259036 4 |
| Skrutka pre podložku | 259027 2 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Celková dĺžka L | 35 mm |
| System | DM |
| ISO-kód vymeniteľná vŕtávací hlava | DDUNR |
| vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. |
| Séria | Master Mute |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vŕtávací hlava |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Podložka Typ 3 | 259033 3 |
| Jednotka upínacích pätičiek Typ 4 | 259036 4 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659906 500 |
| Skrutka pre podložku Typ 2 | 259027 2 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |