



## Nástrčná račna, 3/4, Štvorhran: 3/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	646300 3/4
GTIN	4018754013432
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122 / 3123, vonkajší štvorhran podľa DIN 3120 B 20 s pružiacou stopkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120 D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Veľmi stabilná konštrukcia, možnosť prepínania na pravý a ľavý chod.

**Použitie:**

Ako račňový nástavec k hnacím dielom č. 645500 a 645605, ale aj ako račna k momentovým kľúčom s pevným štvorhranným pohonom 3/4 palca.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

### Technický opis

Počet zubov	44
Celková dĺžka	106 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Druh produktu	Račna