

**Malý úchylkomer Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5IPmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434036 12,5IP
GTIN	7640125680911
Trieda položky	46A

Popis**Prevedenie:**

Najmenší digitálny odchýlkomer (Ø puzdra 45 mm) s patentovaným indukčným meracím systémom. Životnosť batérie > 3 500 h. Rozsiahla funkcia: ABS a relatívny režim, PRESENT. V zadnej časti je vybavený prídavným rybinovým vedením.

Funkcia:

ABS a relatívny režim, PRESET. IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel s USB a 9-pinovým opto RS232, sériovým portom a kombinovaným externým napájaním č. 498951.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Rozsah merania	12,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm

Hrúbka krytu	22 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Počet obsiahnutých batérií	1
Ø puzdra	45 mm
Meracia sila	0,6 – 1,3 N
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ R2	498951 R2
---------------------------------	-----------