

**Malý úchylkomer Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 434031 12,5 |
| GTIN | 7640125698275 |
| Trieda položky | 46A |

Popis**Prevedenie:**

Najmenší digitálny odchýlkomer (Ø puzdra 45 mm) s patentovaným indukčným meracím systémom. Životnosť batérie > 3 500 h. Rozsiahla funkcia: ABS a relatívny režim, PRESENT. V zadnej časti je vybavený prídavným rybinovým vedením.

Funkcia:

ABS a relatívny režim, PRESET. IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel s USB a 9-pinovým opto RS232, sériovým portom a kombinovaným externým napájaním č. 498951.

Technický opis

| | |
|--------------|-------|
| Hrúbka krytu | 22 mm |
| Kalibrácia | C1 |

| | |
|--|-----------------------|
| Meracia sila | 0,5 – 0,9 N |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,02 mm |
| Ø upínacej stopky h6 | 8 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 |
| Rozsah merania | 12,5 mm |
| Ø puzdra | 45 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Meracia technika | digitálna |
| Druh produktu | Odchýlkomer |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5 | 023000 12,5 |
| Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5 | 023010 12,5 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Pripojovací kábel Duplex Typ R2 | 498951 R2 |