

Kroepelin
Längenmesstechnik**Hrúbkomer s úchýlkomerom, Rozsah merania: 0-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na rýchle meranie vonkajších drážok, hrúbok stien, plechov, stien trubiek, fólií atď.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Ø odchýlkomera	65 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1,5 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	80 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 20 mm
Norma	Výrobná norma

Meracia technika	analógová
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S