

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitálny vonkajší hrúbkometer s meracím kontaktom – guľôčkou, Rozsah merania: 0-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľkosti A2, dátový kábel č. 497440 a rádiový adaptér č. 498954 veľkosti A5.

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	2
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	80 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	24 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	24 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Meracia sila	1,1 - 1,6 N
Rozsah merania	0 - 20 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1,5 mm
Opakovateľnosť	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

## Služby

Kalibrácia DAkkSHrubkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrubkomer/dutinomer Typ S	023450 S

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2
Adaptér rozhrania Typ A2	498954 A2