


Garant**XOMU094812ZZER, HB415, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka **obojustranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU094812ZZER
Typ	HB415
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm

Programovací polomer pri $a_{p, max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	AlTiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		