

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitálny vonkajší hrúbkometer s meracím kontaktom – guľôčkou, Rozsah merania: 0-20Fmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľkosti A2, dátový kábel č. 497440 a rádiový adaptér č. 498954 veľkosti A5.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 20 mm
Opakovateľnosť	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	24 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	2,5 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	80 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Ø dotykovej guľôčky HM	1,5 mm
Meracia sila	1,1 - 1,6 N
minimálny Ø otvora	9 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Adaptér rozhrania Typ A2	498954 A2
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1