

 Atlas Copco

Pneumatický uťahovák, Typ: S2370



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

- **S klznou spojkou.**
- **Nastaviteľný krútiaci moment.**
- **Prepínateľný na chod doprava/dol'ava.**

Zvlášť vhodné pre sériové priechodky so závitom s rýchlopínacím držiakom čepele pre čepele E 6,3 (pozri Č. 674205 ff).

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

maximálny Ø skrutiek (8,8–12,9)	M5
Označenie výrobcu	S2370
Pracovná hlučnosť	83 dB(A)
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	6,3 mm
Hmotnosť	0,9 kg
maximálne otáčky	1300 min ⁻¹

Konštrukcia	tyc
Rozsah krútiaceho momentu	2 – 6 Nm
maximálna potreba vzduchu	240 l/min
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Uchytenie bitu	F 6,3
Druh produktu	Skrutkovač