

**Siko kliešte Cobra® s atramentom, Celková dĺžka: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705800 100
GTIN	4003773085836
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

**Priechodný kĺb** (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. Jednoručné presné nastavenie bez tlačidla posunom. Rukoväť s vonkajším žliabkovaním.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

**Technický opis**

Rozpätie pre šesťhran	28 mm
Rozsah upínania pre rúry	1 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie	11
Celková dĺžka	100 mm
Rukoväť	vrúbkované do kríža
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Norma	

	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte