



Nožnice na káble s 2K-zložkovými opláštenými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	730355 160
GTIN	4003773085966
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväte s **izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Hlava s kosákovitými reznými hranami. Rezy bez drvenia.

Rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Menšia námaha: oddeľuje žily alebo pramene stupňovitými čepeľami jeden po druhom. Reže pevné medené a hliníkové káble do $5 \times 4 \text{ mm}^2$.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová ocel, zápustkovo kovaná.

Technický opis

Výkon v strihu	50 mm ²
Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu do Ø	15 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Druh produktu	Nožnice

