

**Vysávač na mokré a suché vysávanie AERO, Označenie výrobcu: 21-21INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Robustný a výkonný vysávač na **mokré a suché vysávanie** s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. **Účinnosť oddelovania > 99,9 %**. Kompaktný viacúčelový vysávač so systémom Push & Clean **na čistenie filtra**.

- **So zásuvkou na pripojenie elektrického zariadenia (maximálne 2000 W).**
- **Nádobu z ušľachtilej ocele s rukoväťou a držiakom na hadicu.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice, držiaka hadice, zahnutej ručnej trubice, filtra na mokré vysávanie a umývateľnej filtračnej jednotky (PET).

Upozornenie:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Technický opis

Objem kontajnera	20 l
Označenie výrobcu	AERO 21-21 PC INOX
Spínacia automatika	áno

Čistenie filtra	system Push & Clean
Šírka	400 mm
Dĺžka	390 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Počet turbín	1
Výška	525 mm
Dĺžka sacej hadice	2,5 m
Pracovná hlučnosť	64 dB(A)
Dĺžka kábla	5 m
Príkonnosť	1250 W
Účinnosť oddeľovania	99,9 %
Objemový prietok vzduchu	60 l/s
Vákuum	210 mbar
Ø hadice	32 mm
Zvláštnosť	kompaktný, nádoba z ušľachtilej ocele
Filtračný systém	filtracná jednotka PET
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Podlahová tryska, široká 400 mm Označenie výrobcu 3666	078555 3666
Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele Označenie výrobcu 8074	078556 8074