

Garant**Profilová rezná vložka Štvorhran, TiN, Od štvorhranu: 17mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290336 17 |
| GTIN | 4062406352332 |
| Trieda položky | 29L |

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.

Vhodné na prebrúsenie.

Vhodné pre:

Držiak na obrážanie profilov č. 290330 – 290334.

Upozornenie:

- **Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Všimnite si reklamný text:

- **Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).**
- **\varnothing otvoru štvorhran = požadovaná šírka kľúča \times faktor 1.05. \varnothing otvoru šesťhran = požadovaná šírka kľúča \times faktor 1.02.**

Technický opis

| | |
|----------------------|------------|
| vhodné pre štvorhran | 17 - 19 mm |
|----------------------|------------|

| | |
|----------------------------|--|
| Rezný materiál | HSS |
| maximálny rozmer cez steny | 19 mm |
| minimálny rozmer cez steny | 17 mm |
| Profil | Štvorhran |
| Povrchová úprava | TiN |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |