

Garant**Vyfukovacia pištoľ AIR, Typ: AIR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080123 AIR
GTIN	4062406270643
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná pištoľ na stlačený vzduch s veľmi dobrou ergonómiou, povrchom odolným proti poškrabaniu a rozpúšťadlám na univerzálne použitie. Jednoduché používanie **vymeniteľných dýz**. Otočná rýchloupínacia hlavica je odblokovaná, držte ju v rôznych polohách záberu. Pištoľ s vymeniteľnou 100 mm oceľovou vyfukovacou dýzou.

Rozsah balenia:

Pištoľ na fúkanie vrátane pripojovacej vsuvky Oceľ 1/4 palca, s vymeniteľnou dýzovou rúrkou 100 mm.

Upozornenie:

Vhodný držiak na vyfukovaciú pištoľ nájdete pod č. 080260 veľ. H1 a č. 955750. Jednotlivé dýzy nájdete pod č. 080126.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	15 bar
Hodnota prietoku pri 6 bar	330 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Držiak pneumatickej pištole Easyfix Typ 1

955750 1