



Hrubovací brúsny kotúč SG-STEEL, Ø kotúče×šírka kotúča: 150X4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560430 150X4
GTIN	4007220529225
Trieda položky	55S

Popis

Prevedenie:

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Tvrдый hrubovací brúsny kotúč (tvrdosť R) **výkonovej línie SG pre ocel'** s vysokým obrusovacím výkonom a veľmi dobrou životnosťou.

Špecifikácia: A24R-SG-STEEL.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	150 mm
Šírka kotúča	4 mm
Skratka pre brúsivo	A

Špecifikácia	A24R-SG
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		