

Garant**TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 18X200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789010 18X200
GTIN	4062406271374
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Výrazný a agresívny strediaci hrot umožňuje aktívne stredenie a optimálne vedenie počas vrtania. Inovatívny dizajn hlavy s krátkymi, rovnými nábehmi pre výrazne rýchlejšie vrtanie s výrazne zvýšenou stabilitou, dokonca aj do železobetónu. Špirálový tvar optimalizovaný pre vibrácie s vystuženým jadrom. Priemer jadra a rozstup špirál vrtáka sú navzájom presne prispôbené, a tak zabezpečujú účinný prenos sily z príklepového vrtáka na karbidový hrot.

Výhoda:

- **Krátke špirálové začiatky a konkávne hrabličky (lopatkový efekt) zabezpečuje rýchle odstránenie prachu z vrtáka.**
- **Známky opotrebenia: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných na hmoždinky.**
- **Dodatočné, špeciálne tvarované rezné hrany jadra: účinné drvenie betónu.**

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva - s maximálnym komfortom vrtania.

Upozornenie:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka špirály	150 mm
Ø	18 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rezný materiál	HM

Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vŕtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva